

Угловой штуцер с цанговым зажимом и резьбой QSL-G1/4-8-C35

№ изделия: 8005392

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 3,5 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 10 |
| Структура проекта | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 16 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Макс. момент затяжки | 15 Nm |
| Вес продукта | 274 g |
| Пневматическое присоединение | Наружная резьба G1/4 Для шлангов с наружным диаметром 8 мм |
| Цвет отпускающего кольца | Черный |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Латунь Никелирование |
| Информация о материале, уплотнение резьбы | NBR |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Данные о материале, зажимающий элемент | Легированная сталь, нержавеющая |