

Линейный портал

EXST-15- -

№ изделия: 8026575

FESTO



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	15
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Линейный портал
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Макс. ускорение	50 m/s ²
Макс. скорость	4,8 m/s
Точность повторения	±0,1 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	10 ... 40 °C
Макс. рабочее усилие в направлении Z	100 N
Номинальная нагрузка с максимальным динамическим откликом	1,5 kg
Тип крепления	С монтажным набором С гайками для щели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)