

Электро-цилиндр ESBF-BS-100-400-40P

№ изделия: 574125

FESTO

С шариковинтовой передачей, с электрически поворачиваемым шпинделем, который преобразует поворотное движение двигателя в линейное перемещение штока.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Ход	400 mm
Резьба на штоке	M20x1,5
Реверсивный люфт	40 µm
Диаметр шпинделя	40 mm
Шаг шпинделя	40 mm/U
Макс. угловое отклонение штока +/-	0,5 deg
Основан на стандарте	ISO 15552
Положение при сборке	Любое
Конец штока	Наружная резьба
Тип мотора	Сервомотор
Определение позиции	Для герконов
Тип конструкции	Электрический цилиндр с шариковинтовой передачей.
Тип шпинделя	Шарико-винтовой шпиндель
Защита от скручивания/направляющая	с направляющей на плоских подшипниках
Макс. ускорение	25 m/s ²
Макс. скорость	1,34 m/s
Точность повторения	±0,01 mm
Рабочий цикл	100 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. приводной момент	102,6 Nm
Макс. радиальное усилие на приводном валу	1.100 N
Макс. усилие подачи Fx	14.500 N
Движущий момент на холостом ходу	1 Nm
Ориентировочное значение полезной нагрузки, горизонтальной	1.400 kg
Ориентировочное значение полезной нагрузки, вертикальной	1.400 kg
Массовый момент инерции JH на метр хода	20,372 kgcm ²
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки	0,40528 kgcm ²
Массовый момент инерции, JO	6,1704 kgcm ²
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	8.786 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	132 g
Базовый вес на 0 мм хода	11.123 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	193 g
Тип крепления	с внутренней резьбой или принадлежности
Код интерфейса, привод	D100

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Die-cast aluminium, coated
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал гайки шпинделя	Катанная подшипниковая сталь
Материал шпинделя	Катанная подшипниковая сталь
Материал колбы цилиндра	Smooth-anodised wrought aluminium alloy