

Клапан задержки времени VZ-3-РК-3

№ изделия: 5755

FESTO

нормально закрытый, на присоединительной плите 2n с ниппелем для шланга внутреннего диаметра 3 мм.

Длительную задержку можно получить путем подключения к клапану дополнительного ресивера.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2 mm
Тип управления	пневматический
Тип конструкции	Тарельчатый клапан с пружинным возвратом
Overlap	Underlap
Примечания по динамизации усилия	Частота переключения как минимум раз в неделю
Рабочее давление	2,5 ... 8 bar
Стандартный номинальный расход	90 l/min
Настраиваемые времена задержки	0,25 ... 5 s
Период паузы для сброса	≥ 55 ms
Точность повторения, установка времени	± 0,5 s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	150 g
Тип крепления	Установка передней панели На монтажной раме Опция
Пневматическое присоединение	РК-3
Материал корпуса	Цинковая штамповка