



# Распределитель с электроуправлением VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1

№ изделия: 575568

★ Линейка основной продукции

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Функция распределителя                        | 3/2 Н.З., моностабильный  |
| Тип управления                                | электрический   |
| Размер клапана                                | 31 mm   |
| Стандартный номинальный расход                | 2.300 l/min   |
| Operating pressure МПа                        | 0,25 ... 1 МПа  |
| Рабочее давление                              | 2,5 ... 10 bar  |
| Тип конструкции                               | Золотниковый  |
| Тип сброса                                    | Воздушная пружина   |
| Авторизация                                   | с UL us - Recognized (OL)   |
| Класс защиты                                  | IP65<br>с розеткой<br>по IEC 60529  |
| Условный проход                               | 9,4 mm  |
| Функция быстрого выхлопа                      | дресселирующий  |
| Тип уплотнения                                | мягкий  |
| Положение при сборке                          | Любое   |
| Ручное дублирование                           | защелкиваемый<br>Толкающий  |
| Тип пилотного управления                      | С пилотным управлением  |
| Питание пилотного каскада                     | Внутренний  |
| Направление потока                            | неревверсивный  |
| Overlap                                       | Positive overlap  |
| значение b                                    | 0,3   |
| значение C                                    | 9,8 l/sbar  |
| Время выключения                              | 36 ms   |
| Время включения                               | 19 ms   |
| Рабочий цикл                                  | 100 %   |
| Макс. позитивный тестовый импульс с логикой 0 | 2.000 µs  |
| Макс. негативный тестовый импульс с логикой 1 | 3.600 µs  |
| Характеристики катушки                        | 24 V DC: 3.3 W  |
| Допустимые колебания напряжения               | +/- 10 %  |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Примечание по рабочей среде                   | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)                             |
| Стойкость к вибрации                          | Тест транспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Сопrotивление ударной нагрузке                | Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27                   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| Температура среды                             | -10 ... 60 °C   |
| Рабочая среда пилотного каскада               | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Температура окружающей среды                  | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта                                  | 405 g   |
| Электрическое подключение                     | Расположение контактов тип C по EN 175301-803 по EN 175301-803                                    |
| Тип крепления                                 | на мколлекторной плите  |

| Характеристика                      | Значение  |
|-------------------------------------|---|
|                                     | со сквозным отверстием<br>Опция   |
| Присоединение продувочного канала   | не направленный   |
| Выхлоп пилота, канал 82             | M5  |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/8  |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G3/8  |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G3/8  |
| Замечания по материалу              | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений                 | HNBR<br>NBR   |
| Материал корпуса                    | Алюминиевое литье под давление<br>Окрашен                                   |
| Материал каретки                    | Алюминиевый сплав   |
| Материал винтов                     | Steel, nickel-plated  |