

# Модуль перемещения DHMZ-DGSL-16- -

№ изделия: 8004634

FESTO



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	10 ... 150 mm
Диаметр поршня	20 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Режим работы	двустороннего действия
Тип конструкции	Пневматический линейный модуль
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Макс. скорость	0,8 m/s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	158 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)