

digital input module CPX-AP-I-4DI-M8-3P

№ изделия: 8086605

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	30 mm x 102,5 mm x 35 mm
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	81 g
Температура окружающей среды	-20 ... 50 °C
Температура хранения	-40 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 IP67
Примечание по классу защиты	Unused connections sealed
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Макс. длина линии	30 m inputs 50 m system communication
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
KC mark	KC-EMV
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Сертификационный департамент	UL E239998
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA PC Никелированное цинковое литье
Материал уплотнений	NBR
Материал кольца	FPM
Диагностика с помощью светодиодов	Diagnostics per module Статус на канал
Diagnostics per internal communication	Короткое замыкание/перегрузка в питании датчика Electronics/sensors overvoltage Electronics/sensors undervoltage
Communication interface, function	System communication XF10 IN
Communication interface, connection type	Розетка разъема
Communication interface, connection technology	M8x1, D-coded to EN 61076-2-114
Communication interface, number of pins/wires	4
Communication interface, protocol	AP
Communication interface, screening	Да
Питание, функция	Incoming electronics/sensors and load
Электропитание, тип подключения	Разъем
Электропитание, технология подключения	M8x1, A-код по EN 61076-2-104
Электропитание, количество контактов/проводов	4
Примечание по рабочему напряжению	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Номинальное рабочее напряжение DC для электроники/датчиков	24 V

Характеристика	Значение
Допустимые отклонения напряжения для электроники/датчиков	± 25 %
Max. power supply	2 x 4 A (external fuse required)
Потребление собственного тока при номинальном рабочем напряжении для электроники/датчиков	Typical 32 mA
Поддержание напряжения питания при сбое	10 ms
Защищен от смены полярности	Да
Электрическое подключение, вход, функция	Digitaleingang
Электрическое подключение, вход, тип подключения	4x разъема
Электрическое подключение, вход, технология подключения	M8x1, A-код по EN 61076-2-104
Электрическое подключение, вход, количество контактов/проводов	3
Кол-во входов	4
Входные характеристики	по IEC 61131-2, тип 3
Уровень переключения	Сигнал 0: ≤ 5 V Сигнал 1: ≥ 11 V
Вход логической схемы	PNP (положительное переключение) 2-проводные датчики по IEC 61131-2 3-проводные датчики по IEC 61131-2
Время колебаний на входе	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Fuse protection of inputs (short circuit)	Внутренний электронный защитный предохранитель для модуля
Макс. остаточный ток входа на модуль	0,8 A
Electrical isolation of inputs between channels	Нет
Electrical isolation of inputs between channel - internal communication	Да