

Пневмораспределитель VOGM-FD100-T33H-M-F90

№ изделия: 8141659

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Тип конструкции | Sub-base valve Мембранный клапан Тарельчатый клапан с пилотным управлением |
| Тип управления | пневматический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | с принадлежностями |
| Функция распределителя | Proportional 3/3-way valve |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Operating pressure MPa | 0,14 ... 0,8 MPa |
| Рабочее давление | 1,4 ... 8 bar |
| Operating pressure | 20,3 ... 116 psi |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Пневматическое присоединение | Sub-base design, airing |
| Рабочая среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
| Температура среды | -40 ... 80 °C |
| Температура окружающей среды | -40 ... 80 °C |
| Стандартный номинальный расход | 1.240 l/min |
| значение C | 5,58 l/sbar |
| значение b | 0,214 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Материал корпуса | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Материал крышки | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Материал уплотнений | EPDM NBR |
| Материал винтов | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал пружины | Пружинная сталь |
| Вес продукта | 1.560 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |