

# Штуцер с цанговым соединением NPQR-L-G12-Q14

№ изделия: 8085689

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	12 mm
Глубина вставки шланга	21,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	L-shape
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
Сертификационный департамент	NSF C0556009
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Класс чистоты помещения	ISO class 4
Безопасны для пищевых продуктов	См. декларацию соответствия NSF/ANSI 169
Температура окружающей среды	-5 ... 150 °C
Примечание по окружающей температуре	With PUN-H: -20 °C - 60 °C
Номинальный момент затяжки	9 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	83,6 g
Тип крепления	External hexagon A/F 25
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 14 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал резьбового уплотнения	FPM
Guard ring material	Легированная сталь, нержавеющая
Материал отпускающего кольца	Легированная сталь, нержавеющая
Материал уплотнения шланга	FPM
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая
Thrust ring material	PPSU