

electric cylinder unit

EPCE-TB-45-50-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA

№ изделия: 8101546

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Эффективный диаметр приводной шестерни	10,18 mm
Размер	45
Ход	50 mm
Резерв хода	0 mm
Резьба на штоке	M6
Удлинение зубчатого ремня	0,31 %
Шаг зубчатого ремня	2 mm
Положение при сборке	Любое
Конец штока	Наружная резьба
Тип мотора	Шаговый мотор
Определение позиции	Motor encoder
Тип конструкции	Электрический цилиндр С зубчатым ремнем With integrated drive
Защита от скручивания/направляющая	с направляющей на плоских подшипниках
Тарировка	Фиксирующий упор, позитивный Фиксирующий упор, негативный
Датчик положения ротора	Абсолютный однооборотный энкодер
Принцип измерения поворотного энкодера	Магнитный
Мониторинг температуры	Остановка при перегреве Integrated precise CMOS temperature sensor with analogue output
Дополнительные функции	User interface Integrated end-position sensing
Дисплей	LED
Режим готовности дисплея	LED
Макс. ускорение	9 m/s ²
Макс. скорость	0,44 m/s
Speed "Speed press"	0,02 m/s
Точность повторения	±0,05 mm
Характеристики цифровых выходов	конфигурируемый Без гальванической развязки
Рабочий цикл	100 %
Класс защиты изоляции	B
Макс. ток, цифровые выходы логики	100 mA
Макс. потребление тока	3 A
Макс. потребление тока, система управления	300 mA
Номинальное напряжение DC	24 V
Номинальный ток	3 A
Параметры конфигурации интерфейса	IO-Link User interface
Триггер энкодера положения ротора	16 Bit
Допустимые колебания напряжения	+/- 15 %
Электропитание, тип подключения	Разъем
Электропитание, технология подключения	M12x1, T-coded to EN 61076-2-111
Электропитание, количество контактов/проводов	4
Авторизация	RCM Mark

Характеристика	Значение
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Стойкость к вибрации	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 1 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Класс безопасности	III
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Примечание по окружающей температуре	Above an ambient temperature of 30 °C, the power must be reduced by 2% per K.
Энергия удара в крайних положениях	0,003 J
Макс. момент Mx	0 Nm
Макс. момент My	0,4 Nm
Макс. момент Mz	0,4 Nm
Макс. усилие подачи Fx	85 N
Ориентировочное значение полезной нагрузки, горизонтальной	5 kg
Ориентировочное значение полезной нагрузки, вертикальной	2,5 kg
Коэффициент подачи	32 mm/U
Справочное значение, характеристики движения	500 km
Интервалы обслуживания	Смазка на весь срок службы
Перемещаемая масса	110 g
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	87 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	4,55 g
Вес продукта	960 g
Базовый вес на 0 мм хода	813 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	29 g
Кол-во цифровых выходов на 24 В DC	2
Кол-во цифровых логических входов	2
Спецификация, цифровой вход	Based on IEC 61131-2, type 1
Диапазон работы логических входов	24 V
Характеристики логических входов	конфигурируемый Без гальванической развязки
IO-Link, поддержка SIO режима	Да
IO-Link, протокол	Device V 1.1
IO-Link, режим связи	COM3 (230.4 kbd)
IO-Link, тип порта	A
IO-Link, число портов	1
IO-Link, ширина данных процесса OUT	2 Byte
IO-Link, содержание данных процесса OUT	Move in 1 bit Move out 1 bit Quit Error 1 bit Move Intermediate 1 bit
IO-Link, ширина данных процесса IN	2 Byte
IO-Link, данные процесса содержат IN	State In 1 bit State Out 1 bit State Move 1 bit State Device 1 bit State Intermediate 1 bit
IO-Link, содержание сервисных данных IN	Speed 32 bit Position 32 bit Force 32 bit
IO-Link, минимальное время цикла	1 ms

Характеристика	Значение
IO-Link, требуется память данных	0,5 Kilobyte
Макс. длина линии	15 m outputs 15 m inputs 20 м с IO-Link
Цифровые выходы	PNP (положительное переключение)
Вход логической схемы	PNP (положительное переключение)
IO-Link, способ присоединения	Разъем
Logic interface, connection type	Разъем
Logic interface, connection technology	M12x1, А-код в соответствии с EN 61076-2-101
Logic interface, number of poles/wires	8
Logic interface, connection pattern	00992264
Тип крепления	со сквозным отверстием с внутренней резьбой с центрирующей втулкой с принадлежностями
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Анодированный алюминий
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая
Материал зубчатого ремня	Полихлоропрен со стекловолокном