

Nástrčná závitová spojka QSM-M3-5/32-I-U-M

číslo dielca: 130592

FESTO

Vonkajší závit s vnútorným šesťhranom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | Mini |
| Menovitá hodnota | 0,059 " |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | priamy tvar |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Klasifikácia Maritime | viď certifikát |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Menovitý ťahovací moment | 0,354 ft-lbf |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 55 % |
| Hmotnosť výrobku | 0,078 oz |
| Typ upevnenia | Vnútorný šesťhran SW1,5 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit M3 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 5/32" |
| Teplota okolia, Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |