

Направляющая EAGF-P2-KF-60-200

№ изделия: 8158142

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	60
Ход	200 mm
Ревверсивный люфт	0 µm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Макс. ускорение	25 m/s ²
Макс. скорость	1 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. усилие F _y	380 N
Макс. усилие F _y статическое	510 N
Макс. усилие F _z	380 N
Макс. усилие F _z статическое	510 N
Макс. момент M _x	20 Nm
Макс. момент M _x , статич.	27 Nm
Макс. момент M _y	15 Nm
Макс. момент M _y , статич.	20 Nm
Макс. момент M _z	15 Nm
Макс. момент M _z , статич.	20 Nm
Усилие перемещения	3 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	583 g
Базовый вес на 0 мм хода	1.614 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	17,8 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	17,8 g
Центр тяжести перемещаемой массы с ходом 0 мм	31 mm
Дополнительное прибавка центра тяжести перемещаемой массы на 10 мм хода	4,3 mm
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь твердое хромирование
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал траверсы	Алюминиевый сплав Анодированный