

Трехкоординатный портал EXCL-15-

№ изделия: 8159775
Новый

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	15
Ход по оси X	200 ... 1.000 mm
Ход по оси Y	200 ... 700 mm
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	3D порталная система
Тип мотора	Шаговый мотор
Макс. ускорение	1 m/s ²
Макс. скорость	0,5 m/s
Точность повторения	±0,1 mm
Эффективный номинальный ток на фазу	2 ... 4,2 A
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP10
Температура окружающей среды	10 ... 40 °C
Удерживающий момент мотора	0,5 ... 1,4 Nm
Макс. рабочее усилие в направлении Z	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Тип крепления	With female thread M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)