


# Mechový uchopovač DHEB-22-E-D-S-L

číslo dielca: 1320759

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	22
Zdvih mechu	12 mm
Min. uchopiteľný priemer	24 mm
Max. uchopiteľný priemer	31,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný zatvorený
funkcia uchopovača	Adaptív.
Konštrukčné vyhotovenie	Kontakčná membrána nútený postup činností
vedenie	Základné vedenie
Rozpoznanie polohy	bez
Pracovný tlak	5 ... 8 bar
Tlak pre spätné prepnutie	< 1 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	≤ 4 Hz
Min. čas otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	5 ... 60 °C
priemerný interval výmeny mechu	1 Mio SP
Referenčná hodnota - užitočná záťaž	0,32 kg
Hmotnosť výrobku	43 g
Typ upevnenia	s vonkajším závitom s kontramaticou Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál mechu	VMQ (Silikón)
Materiál telesa	Hliník eloxovaný