


axiálna montážna sada EAMM-A-D19-35S

číslo dielca: 1087729

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	1,1 Nm
Hmotnosť výrobku	90 g
Kód rozhrania, pohon	D19A
Kód rozhrania, motor in	35S
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS