

Elektrický pohon EPCO-25-300-3P-ST-E


číslo dielca: 1470706

Výbehový typ

Mechanický lineárny pohon s piestnou tyčou a namontovaným
krokovým motorom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2025. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	300 mm
Zdvihová rezerva	0 mm
závit na piestnej tyči	M8
Reverzná vôľa	0,1 mm
Krokový uhol pri celom kroku	1,8 deg
Tolerancia uhla kroku	±5 %
Priemer vretena	10 mm
Stúpanie vretena	3 mm/U
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/- montážna poloha	1,5 deg ľubovoľný
koniec piestnej tyče	vonkajší závit
Typ motora	Krokový motor
Konštrukčné vyhotovenie	Elektrický valec S guličkovou skrutkou
Vreteno	Guličková skrutka
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	klzné vedenie
Snímač polohy rotora	Enkóder, inkrementálny
Rozhranie enkódera otáčania	RS422 TTL AB-kanál + nulový index
Spôsob merania enkódera otáčania	opticky
Maximálne zrýchlenie	10 m/s ²
Max. Rýchlosť	0,15 m/s
Presnosť opakovania	±0,02 mm
Spínacia doba	100 %
Izolačná ochranná trieda	B
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovitý prúd motora	3 A
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,0002 J

charakteristický znak	Hodnota
Maximálny moment Mx	0 Nm
Maximálny moment My	1 Nm
Maximálny moment Mz	1 Nm
Max. tlačná sila Fx	350 N
Referenčná hodnota záťaže, horizontálne	60 kg
Referenčná hodnota záťaže, vertikálne	30 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvíhu	0,0487 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0,0023 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0,0933 kgcm ²
Pohyblivá hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	145 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	2,6 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	1.125 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	34 g
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Typ upevnenia	s vnútorným závitom s príslušenstvom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	ložisková oceľ
Materiál telesa valca	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované