


Vložka QSPLLKG10-1/8-U

číslo dielca: 132862

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Menovitá hodnota	1,8 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Tvar L, dlhá
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2,5 g
Typ upevnenia	Upevňovacia ihla
Pneumatická prípojka 1	Patróna 10 mm
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 1/8"
Teplota okolia, Fahrenheit	23 ... 140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ