

Profilová lišta SLZS-40- -

číslo dielca: 150919

FESTO

Celková dĺžka lišty je 230 mm, plus zdvih.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	T-drážka pre snímač koncovej polohy
Max. dĺžka profilu	2.800 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Senzorová lišta
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Typ upevnenia	s priebežnou dierou a skrutkou
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutiek	vysokolegovaná oceľ