

kompaktný valec DPCS-100-75-F-PA

číslo dielca: 1499161

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 75 mm |
| priemer piesta | 100 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | dvojčinný |
| koniec piestnice | vnútorný závit |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestnica Teleso valca |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak | 0,6 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Nárazová energia v koncových polohách | 1,2 J |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 4.288 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 4.712 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 1.078,5 g |
| Hmotnosť výrobku | 3.635 g |
| Typ upevnenia | Voliteľný: s priebežným vŕtaním so závitom |
| Pneumatická prípojka | G3/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre dynamické tesnenia | TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná oceľ |
| Materiálová informácia pre trubku valca | Hliníková tvárna zliatina |