



# Vákuový spínač VPEV-W-S-LED-GH

číslo dielca: 152617

FESTO

pre montáž na G alebo H-lištu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Oblasť merania tlaku	-0,8 ... -0,25 bar
Pracovný tlak	-1 ... 0 bar
Rozsah preťaženia	8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Hysterézia	0,08 ... 0,25 bar
Max. spínacia frekvencia	3 Hz
Max. výstupný prúd	2.500 mA
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Elektrická prípojka	4-pólový M8x1 Zástrčka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s DIN lištou Voliteľný:
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	M5
Hmotnosť výrobku	56 g
Materiál telesa	PA PET POM
Materiál membrány	NBR
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Nastaviteľný rozsah prahovej hodnoty	-0,8 ... -0,25 bar
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III