

Uhlová doska zrežazenia NAVW-1/2-NPT-3

číslo dielca: 152794

FESTO

s obrazcom otvorov podľa DIN ISO 5599/1, pre montáž do batérie,
prípoje zo strany a dolu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	190 mm
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	1/8 NPT
Pneumatická prípojka 1	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 4	1/2 NPT