


# Záslepka QSMC-3H

číslo dielca: 153382

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                     |
|---|---|
| Velkosť                                   | Mini  |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                   |
| Typ                                       | Záslepka                                    |
| veľkosť zväzku                            | 10  |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -0,095 ... 0,6 MPa                          |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 6 bar                             |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -13,775 ... 87 psi                          |
| Pracovný tlak závislý od teploty          | -0,095 ... 1,4 MPa                          |
| Teplotne závislý pracovný tlak            | -0,95 ... 14 bar                            |
| Pracovný tlak závislý od teploty          | -13,775 ... 203 psi                         |
| Klasifikácia Maritime                     | viď certifikát                              |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Teplota okolia                            | -10 ... 80 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                          | 0,2 g                                       |
| Pneumatická prípojka 1                    | Priemer nástrčného puzdra 3 mm              |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                |
| Materiál telesa                           | PBT   |