



Plochý valec DZH-1"- -PPV-A

číslo dielca: 157611

FESTO

zabezpečený proti pootočeniu, s bezdotykovým snímaním, s nastaviteľným tlmením koncových polôh, s rozličnými možnosťami montáže, s alebo bez upevňovacích prvkov.



Vzorové zobrazenie

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 0,04 ... 20 " |
| priemer piesta | 1 " |
| Max. uhol otočenia piestnej tyče +/- | 2,4 deg |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestna tyč |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Ochrana proti pretočeniu/vedenie | oválny piest |
| Pracovný tlak Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Dĺžka tlmenia | 17 mm |
| Maximálny krútiaci moment na ochranu proti pootočeniu | 0,8 Nm |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 247 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 295 N |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 177 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 21 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm | 330 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom s príslušenstvom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka | 1/8 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | Hliník |
| Materiál tesnení | TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliník |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná oceľ |