

Kompaktný valec

DMM-10-15-P-A

číslo dielca: 158504

FESTO

pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách, mnohé možnosti upevnenia.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 15 mm |
| priemer piesta | 10 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestna tyč profilová rúra |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | jednostranná piestna tyč |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Uťahovací moment upevnenia pohonu | 1 Nm +10 % |
| Teoretická sila pri 6 bar | 47 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 40 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 47 N |
| Typ upevnenia | Voliteľný: s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | M3 |
| Materiál krytu | Mosadz |
| Materiál tesnení | TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |