

výkyvná lineárna jednotka DSL-16- -270-P-S20-FF

číslo dielca: 159569

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Otáčavý a lineárny pohyb sa dá regulačne iniciovať nezávisle od seba. Otáčavý pohyb 0° - 270° plynule nastavíte 3/4ný.

Vôľa uhla výkyvu na piestnici činí max. 2°. Pri namontovaní prídavných konštrukčných častí na hnací čap sa nesmie prekročiť maximálne prípustný priťahovací krútiaci moment 5,5 Nm.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Uhol tlmenia	2,6 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	270 deg
Zdvih	10 ... 160 mm
priemer piesta	16 mm
Uhol otáčania	272 deg
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
jemné nastavenie	5 deg
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	Kyvné krídlo
Rozpoznanie polohy	pre indukčné snímače pre snímače koncových polôh
Premenné	S20: priebežná, dutá piestnica
Ochrana voči krúteniu/vedenie	klzné vedenie
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar
Max. nárazová rýchlosť	500 mm/s
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	2 Hz
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	4,5 mm
Krútiaci moment pri 6 baroch	1,25 Nm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	73,5 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	102,5 N
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,000035 kgm ²
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	33 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	650 g
Hmotnosť výrobku	650 g
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke s vonkajším závitom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované
Materiálová informácia pre piestnicu	Zušľachtená oceľ