


# kruhový valec CRDG-20- -P-A

číslo dielca: 160982

FESTO

koróziovzdorný,  
pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových  
polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



Exemplary representation

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 320 mm
priemer piesta	20 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 6432
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojjinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	158 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	188 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	8 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	270 g
Typ upevnenia	Voliteľný: s vonkajším závitom s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ