

kalíšková prísavka VAS-100-1/4-SI

číslo dielca: 160990

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	100 mm
Efektívny priemer sania	85 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vakuua hore okružla, štandard
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	397 N
Hmotnosť výrobku	67 g
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vakuua	G1/4
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)