

kalíšková prísavka VAS-125-3/8-SI

číslo dielca: 160991

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7 mm
Priemer nasávania	125 mm
Efektívny priemer sania	105 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vakuua hore okružla, štandard
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	606 N
Hmotnosť výrobku	148 g
Upevňovací závit	G3/8
Upevnenie nasávania	G3/8
Prípojka vakuua	G3/8
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)