


Pripojovacia doska PAML-CP-186-HP3-G112

číslo dielca: 1629297

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	186
Menovitý priemer DN	54
Typový rad	L
Pracovný tlak Mpa	0 ... 5 MPa
Pracovný tlak	0 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4.500 g
Pneumatická prípojka 1	G1 1/2
Pneumatická prípojka 2	G1 1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál skrutiek	Nerezová oceľ