


Zarážkový valec STAF-80-40-P-A-R

číslo dielca: 164894

FESTO

s kladkou a integrovanou prírubovou platňou.
Tento produkt sa nesmie používať pri tekutých okolitých médiách. Je možné jednoduché prestavenie na dvojčinný valec.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 40 mm |
| priemer piesta | 80 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | jednočinný ťahavý |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestna tyč s kladkou |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | jednostranná piestna tyč |
| Ochrana proti pretočeniu/vedenie | zarovnaná piestna tyč |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Triada odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Povolená nárazová sila na vysunutú piestnu tyč | 13.300 N |
| Dovolená bočná sila pri prepínaní | 4.000 N |
| Hmotnosť výrobku | 5.350 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiál krytu | Hliník |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliník |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál kolečka | Oceľ |