



# Prípojovacie vedenie KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

číslo dielca: 170238

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre proporcionálny cestný ventil.



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota  |
|---|--|
| Vyhovuje predpisu                           | EN 61076-2-101   |
| Prídavné funkcie                            | Obsadenie pinov špecifické pre produkt                 |
| Označovanie vedenia                         | s príslušenstvom                                       |
| Počet pripojení                             | 500  |
| Elektrický prípoj 1, funkcia                | Strana pripojeného zariadenia                          |
| Elektrický prípoj 1, tvar                   | okrúhly  |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja            | zásuvka  |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla           | Priamy   |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika  | M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101                 |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl        | 4  |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily     | 4  |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia       | Aretácia skrutky kľúčom šírky 18 a pozdĺžnymi drážkami |
| Elektrický prípoj 2, funkcia                | Strana riadenia  |
| Elektrický prípoj 2, tvar                   | okrúhly  |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja            | Zástrčka   |
| Elektrický prípoj 2, výstup kábla           | Priamy   |
| Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika  | M9x0,5   |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl        | 7  |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily     | 6  |
| Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia       | Poistenie skrutky                                      |
| Rozsah pracovného napätia DC                | 0 ... 50 V   |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C              | 1 A  |
| Nárazová pevnosť                            | 2 kV   |
| Dĺžka kábla                                 | 2 m  |
| Vlastnosť vedenia                           | Suitable for energy chains                             |
| Testovacie podmienky kábla                  | Podmienky testovania na vyžiadanie                     |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla       | ≥ 75 mm  |
| Priemer kábla                               | 5,6 mm   |
| Káblové usporiadanie                        | 8x0,24<br>tienený                                      |
| Nominálny prierez vodiča                    | 0,24 mm <sup>2</sup>                                   |
| Spôsob ochrany                              | IP65   |
| Poznámka ku krytiu                          | zmontované   |
| Teplota okolia                              | -25 ... 85 °C  |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 80 °C   |
| LABS - konformita                           | VDMA24364-B2-L   |
| Materiálový údaj                            | zhoda s RoHS   |
| Stupeň znečistenia                          | 1  |
| Materiál izolácie kábla                     | TPE-U(PUR)   |
| Farba káblového opláštenia                  | čierny   |