


# Uhlová zásuvka PEV-1/4-WD-LED-230

číslo dielca: 164275

FESTO

pre tlakový spínač, s LED.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 175301-803
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED zelená LED
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno
Výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar A založený na EN 175301-803
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Centrálna skrutka M3
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	5
Rozsah pracovného napätia DC	140 ... 180 V
Rozsah pracovného napätia AC	150 ... 230 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	8 A
Káblový konektor so závitom	Pg11
Prípustný priemer kábla	4,5 ... 11 mm
Prierez prípojky	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Poznámka k teplote okolia	Note derating
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA6 - zosilnený
Farba púzdra	transparentný
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz poniklované pocínované