



# Prípojovacie vedenie KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

číslo dielca: 170239

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre proporcionálny cestný ventil.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-101
Prídavné funkcie	Obsadenie pinov špecifické pre produkt
Označovanie vedenia	s príslušenstvom
Počet pripojení	500
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okružly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutky kľúčom šírky 18 a pozdĺžnymi drážkami
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okružly
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	M9x0,5
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	7
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	6
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 50 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Nárazová pevnosť	2 kV
Dĺžka kábla	0,3 m
Vlastnosť vedenia	Suitable for energy chains
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 75 mm
Priemer kábla	5,6 mm
Káblové usporiadanie	8x0,24 tienený
Nominálny prierez vodiča	0,24 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	čierny