

Zapínací ventil HEE-1-D-MAXI-24-NPT

FESTO

číslo dielca: 173914

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre jednotky pre úpravu stlačeného vzduchu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	65 mm
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Typ ovládania	elektrický
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtitelný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	predregulovaný
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Pracovný tlak	2,5 ... 16 bar
C-hodnota	27,6 l/sbar
b-hodnota	0,32
Štandardný menovitý prietok	6.500 l/min
Spínacia doba	100 %
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 3 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
montážna poloha	ľubovoľný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Hmotnosť výrobku	800 g
Pneumatická prípojka 1	1 NPT
Pneumatická prípojka 2	1 NPT
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa DIN EN 175301-803
Zobrazenie stavu signálu	s príslušenstvom
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok