


# Valec s vedením DFM-80-50-P-A-KF

číslo dielca: 170961

FESTO

s integrovaným vedením.

Snímač koncovej polohy SMTSO-8E je možné použiť s týmto produktom ak je zdvih rovný, alebo väčší ako 50 mm. Vhodná upevňovacia sada SMB-8E sa montuje smerom dovnútra, alebo smerom von.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vzdialenosť od ťažiska záťaže k ploche váhadla	125 mm
Zdvih	50 mm
priemer piesta	80 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,05 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Max. Rýchlosť	0,4 m/s
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,75 Nm
Max. sila Fy	2.048 N
Max. sila Fy statická	3.120 N
Max. sila Fz	2.048 N
Max. sila Fz statická	3.120 N
Maximálny moment Mx	158,67 Nm
Max. moment Mx statický	241,8 Nm
Maximálny moment My	69,62 Nm
Max. moment My statický	106,1 Nm
Maximálny moment Mz	69,62 Nm
Max. moment Mz statický	106,1 Nm
Max. povolené zaťaženie momentom v závislosti od zdvíhu	35,04 Nm
Max. užitočná záťaž v závislosti od zdvíhu pri definovanej vzdialenosti xs	275 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	2.827 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	3.016 N
Pohybovaná hmotnosť	4.092 g
Hmotnosť výrobku	7.582 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti v závislosti od zdvíhu	47,2 mm
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokelegovaná nehrdzavejúca oceľ