


kruhový valec DSAG-6- -P-A-S2

číslo dielca: 176246

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi a s priebežnou piestnou tyčou.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 50 mm
priemer piesta	6 mm
závit na piestnici	M3
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	12,7 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	16,9 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	4,8 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	1,4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	14 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,5 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ