


# kalíšková prísavka VAS-10-M5-SI

číslo dielca: 173442

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	10 mm
Efektívny priemer sania	8 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vaku hore okružla, štandard
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	4,5 N
Hmotnosť výrobku	3 g
Upevňovací závit	M5
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vaku	M5
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahriňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)