


škrtiaci spätný ventil GRLZ-M5-LF-C

číslo dielca: 175049

FESTO

pre škrtlenie privádzaného vzduchu, s kyvným prípojom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtlenie privádzaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	48 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	40 ... 65 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	80 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	65 ... 110 l/min
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	7 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	poniklované Mosadz
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Mosadz
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom