

Zverná jednotka DADL-EL-Q11-50

číslo dielca: 1796637

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	62 ... 200 deg
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	3 ... 8 bar 43,5 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.610 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník tvrdo eloxovaný
Materiál krytu telesa	Hliník eloxovaný
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Hliník eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
činnosť	jednočinný ťahaný