

# Vákuová sacia dýza CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7



FESTO

číslo dielca: 185865

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s impulzom pre odvrhnutie

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	vysoké vákuum
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Max. vákuum	85 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Elektrická prípojka	Zástrčka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa
Prípojka vákua	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok