

# Pripojovacie vedenie

## KMP3-25P-16-

číslo dielca: 18699


FESTO

pre ventilový terminál CPV.

Kábel je dodateľný v dĺžkach od 1 do 99 m.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota                            |
|---|------------------------------------|
| podľa normy                                 | DIN 41652                          |
| Označovanie vedenia                         | s príslušenstvom                   |
| Počet pripojení                             | 50                                 |
| Elektrický prípoj 1, funkcia                | Strana pripojeného zariadenia      |
| Elektrický prípoj 1, tvar                   | hranatý                            |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja            | zásuvka                            |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla           | Uhlová                             |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika  | Sub-D                              |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl        | 25                                 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily     | 18                                 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia       | 2x skrutka M3                      |
| Elektrický prípoj 2, funkcia                | Strana riadenia                    |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja            | kábel                              |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika  | otvorený koniec                    |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl        | 18                                 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily     | 18                                 |
| Rozsah pracovného napätia DC                | 0 ... 30 V                         |
| Menovité prevádzkové napätie DC             | 24 V                               |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C              | 3 A                                |
| Nárazová pevnosť                            | 1 kV                               |
| Dĺžka kábla                                 | 1 ... 99 m                         |
| Vlastnosť vedenia                           | Štandardný                         |
| Testovacie podmienky kábla                  | Podmienky testovania na vyžiadanie |
| Polomer ohybu, pevná montáž kábla           | ≥ 45 mm                            |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla       | ≥ 90 mm                            |
| Priemer kábla                               | 8,5 mm                             |
| Tolerancia priemeru kábla                   | ± 0,5 mm                           |
| Káblové usporiadanie                        | 18x0,34                            |
| Nominálny prierez vodiča                    | 0,34 mm <sup>2</sup>               |
| Žilové konce                                | Tupo zastrihnuté                   |
| Spôsob ochrany                              | IP65                               |
| Poznámka ku krytiu                          | zmontované                         |
| Teplota okolia                              | -25 ... 70 °C                      |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 70 °C                       |
| Teplota skladovania                         | -25 ... 75 °C                      |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa EU-RoHS-RL                   |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa UK RoHS predpisov            |
| LABS - konformita                           | VDMA24364-B2-L                     |
| Materiálový údaj                            | zhoda s RoHS                       |
| Stupeň znečistenia                          | 3                                  |
| Materiál izolácie kábla                     | PVC                                |
| Farba káblového opláštenia                  | šedý                               |
| Materiál telesa                             | PA                                 |
| Materiál tesnení                            | NBR                                |
| Materiál kontaktov zástrčky                 | Pozlátená medená zliatina          |