

# kruhový valec CRDSNU-1/2"- -P-A



číslo dielca: 185380

FESTO

3/4

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



Exemplary representation

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,4 ... 8 "
priemer piesta	1/2"
podľa normy	ISO 6432
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	51 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	68 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	40,1 g
Pneumatická prípojka	UNF5-44
Materiálová informácia pre kryt	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ