

# Vákuová prísavka ESS-200-SU

číslo dielca: 189331

FESTO

ľahko vymeniteľná,



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer náradia R	680 mm
Menovitá hodnota	10 mm
Priemer nasávania	200 mm
objem prísavky	245,454 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 6
Tvar prísavky	kruhovú, plochá
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	1.610 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	1.000 N
Hmotnosť výrobku	1.198 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M20x2
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	NBR Oceľ, poniklovaná Pozinkovaná a poniklovaná oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	PUR