



Akumulátor stlačeného vzduchu VZS-20-B

číslo dielca: 192161

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	20 l
montážna poloha	odpúšťanie kondenzátu smerom nadol
Vyhovuje predpisu	EN 286-1
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o jednoduchých tlakových zásobníkoch
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 100 °C
Teplota okolia	-10 ... 100 °C
Max. uťahovací moment pripojovacieho závit	130 Nm
Max. uťahovací moment odpúšťania kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	9.000 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
prípoj odvodu kondenzátu	G3/8
Pneumatická prípojka	G1
Materiál zásobníka stlačeného vzduchu	Oceľ s práškovým postrekom