

Dorazový prvok YSRWJ-8-14-A


číslo dielca: 192966

Výbehový typ

[pre lineárny modul HMPL.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	8
Zdvih	14 mm
Tlmenie	samonastaviteľný mäkká charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Jemné nastavenie	0,03 mm
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	$\leq 0,2$ s
Dlhý nastavovací čas	< 1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	14 mm
Maximálna nárazová sila	500 N
Max. spotreba energie na zdvih	3 J
Max. spotreba energie za hodinu	21.000 J
Max. zvyšková energia	0,02 J
síla na návrat (spätný pohyb)	3,5 N
Hmotnosť výrobku	110 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ