

# Vákuová prísavka ESV-100-ES

číslo dielca: 191049

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer náradia R	200 mm
Priemer nasávania	100 mm
objem prísavky	79,812 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhová, extra hlboká
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-30 ... 180 °C
Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	440,8 N
Hmotnosť výrobku	65 g
Farba	transparentný
Tvrdosť podľa Shore	50 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (Silikón)