

Vákuová sacia dýza VN-07-H-T3-PQ2-VA4-R01

číslo dielca: 193527

FESTO

Štandard, vysoké vákuum, šírka telesa 14 mm, tvar T s rýchlospojkou a otvoreným tlmičom hluku. Prípoj vákuua s vonkajším závitom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| svetlosť Lavalovej dýzy | 0,7 mm |
| Sieťový modul | 14 mm |
| Konštrukcia, tlmič hluku | otvorený |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| charakteristika ejektora | vysoké vákuum Štandardný |
| integrovaná funkcia | otvorený tlmič hluku |
| Konštrukčné vyhotovenie | Tvar T |
| Pracovný tlak pre max. sací účinok | 2,1 bar |
| Pracovný tlak | 1 ... 8 bar |
| Pracovný tlak pre max. vákuum | 4,7 bar |
| Max. vákuum | 88 % |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 bar |
| Max. sací účinok v porovnaní s atmosférou | 16 l/min |
| Čas zavzdušnenia pri menovitom napájanom tlaku | 1,9 s |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Nie je možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | 0 ... 60 °C |
| Hladina hluku pri nominálnom prevádzkovom tlaku | 64 dB(A) |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 0,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 26 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | QS-6 |
| Pneumatická prípojka 3 | otvorený tlmič hluku |
| Prípojka vákuua | G1/8 |
| Materiál pripojovacieho závituu | Hliníková tvárna zliatina Poniklovaná mosadz |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál prijímacej trysky | POM |
| Materiál telesa | POM-zosilnený |
| Materiál tlmiča hluku | PE |
| Materiál vysielacej trysky | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál spojky | Mosadz poniklované |