

# Dorazový prvok YSRWJ-5-8-A


číslo dielca: 192968

Výbehový typ

[pre lineárny modul HMPL.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	5
Zdvih	8 mm
Tlmenie	samonastaviteľný mäkká charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Jemné nastavenie	0,03 mm
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Max. nárazová rýchlosť	2 m/s
Krátky nastavovací čas	$\leq 0,2$ s
Dlhý nastavovací čas	$< 1$ s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	8 mm
Maximálna nárazová sila	200 N
Max. spotreba energie na zdvih	1 J
Max. spotreba energie za hodinu	10.000 J
Max. zvyšková energia	0,01 J
síla na návrat (spätný pohyb)	1 N
Hmotnosť výrobku	45 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ