


nastavovacia jednotka BKP-HMPL-16/20-50

číslo dielca: 193114

FESTO

pre lineárny modul HMPL.
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16/20
montážna poloha	ľubovoľný
Druh upnutia so smerom účinku	obojsťranne uchytenie pružinou, uvoľnenie stlačeným vzduchom
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Statická prídržná sila	100 N
Pohybovaná hmotnosť	74 g
Materiálová informácia pre tesnenia	POM TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre pružinu	pružinová oceľ
Materiálová informácia pre upínacie čeľuste	Mosadz
Materiálová informácia pre piest	POM