



Elektromagnetický ventil CDVI5.0-MT2H-5LS

číslo dielca: 196657

FESTO

pre ventilový terminál CDVI, Clean Design.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia ventilu | 5/2 monostabilný |
| Typ ovládania | elektrický |
| Štandardný menovitý prietok | 650 l/min |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| spôsob návratnosti | pneumatická pružina |
| Menovitá hodnota | 5 mm |
| Funkcia odsávania | škrtené |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| Ručné pomocné ovládanie | tlačítkom |
| Druh riadenia | predregulovaný |
| napájanie riadiacim vzduchom | externý |
| Smer prúdenia | reverzibilný |
| Upozornenie pre nútenú dynamizáciu | Frekvencia zopnutia minimálne 1/mesiac |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| b-hodnota | 0,38 |
| C-hodnota | 2,75 l/sbar |
| Čas vypnutia | 22 ms |
| Čas zapnutia | 12 ms |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota média | -5 ... 50 °C |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 195 g |
| Typ upevnenia | zaskrutkovateľné |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84 | prípájacia platňa |
| Pneumatická prípojka 1 | prípájacia platňa |
| Pneumatická prípojka 2 | prípájacia platňa |
| Pneumatická prípojka 3 | prípájacia platňa |
| Pneumatická prípojka 4 | prípájacia platňa |
| Pneumatická prípojka 5 | prípájacia platňa |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR TPE-O |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |